

高濃度オゾン水除菌脱臭スプレー

YS8ZWSP

YS8ZWSP_Auto

手軽に使えて手にやさしい

オゾン水濃度4ppm

NEW



いつでもどこでも
電動ポンプ搭載だから
ボタンをプッシュするだけ。


いつでもどこでも
手軽にスプレーボトルの
トリガーを引くだけ

YS8ZWSP_Auto

YS8ZWSP

必要な時にトリガーを引く
またはプッシュするだけで

- 1 吸引チューブ内の電極に通電
- 2 電解セルが水を瞬時に電気分解
- 3 高濃度オゾン水となってノズルから噴射
- 4 除菌完了



simple is best いつでも どこでも 簡単に!!

YS8ZWSPは最先端電解セル内蔵オゾン水スプレーです。

YS8ZWSPの手軽さは除菌の確実性を高めます。

オゾン水は生成後保存できませんが、スプレーボトルに高性能電解セルを内蔵した YS8ZWSP ならトリガーを引く(Autoはボタンをプッシュする)だけで瞬時に高濃度オゾン水を生成・スプレーすることが出来ます。従来のような大型で高額なオゾン水生成装置を設置する必要はなく、いつでもどこでも手軽に簡単に除菌・脱臭が行えます。

- 日常のメンテナンスは充電と水の補充のみです。
- 希釈液作成や後始末の手間は一切ありません。
- 設備・器具・衣類・家具などに直接スプレーするだけです。手軽に抵抗無く、どこにでも使用できるからこそ、使用頻度が高まり、除菌・脱臭の精度と確実性がアップします。

■ ご使用方法

1

動作表示 LED窓

- 動作表示LEDの窓でボトル内の原料水残量を確認。
- トリガーを数回引き、LEDが青色に点灯していれば使用可能です。

2

給水口

- 原料水残量が少ない場合は給水口から専用ボトルで給水します。
- 給水するお水は、TDS値5以下の純度の高いお水をご使用ください。(注意)

3

ACアダプタ 充電

- 使用後ACアダプタで充電します。(1日1回の充電が基本です。)

■ 仕様

| | YS8ZWSP | YS8ZWSP_Auto |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| オゾン水生成噴出方式 | トリガー入力 | ボタンスイッチ入力 |
| 出力時間 | 1秒 | ボタンスイッチで吐水、指を離して止水 (最大連続10秒) |
| 作動モニタ機能 | LED識別表示 & 警告音 | |
| セル復旧機能 | トリガー操作による | ボタンスイッチ操作による |
| セル寿命 | 40,000Push ※2 | 40時間spray(Total time) ※3 |
| 充電電池 | リチウムイオン電池 | |
| 充電方法 | ACアダプター | |
| 充電時間 | 5時間 | |
| 出力電圧 | DC19V | |
| 出力電流 | 1.5A | 1.6A |
| 消費電力 | 28.5W | 30W |
| 正常稼働環境・温度 | 40℃まで、凍結・結露なきこと | |
| 正常稼働環境・湿度 | 5~80% | |
| 本体重量 | 約410g | 約495g |
| タンク容量 | 350ml | 350ml |
| 吐出量 | 1ml / 回 | 15ml / 10sec |
| オゾン水濃度 | 吐出口直近4ppm(原料水の純度による) | |
| 電解原料水 ※1 | 専用水またはTDS値5以下の純度の高い水を使用 | |

※1. 指定の電解原料水以外は使用しないでください。保証の対象外になります。

※2. 40,000回時に電極交換。

※3. 40時間時に電極とポンプ交換。

※ 密閉空間での作業には換気を怠らぬこと。 付属品: ACアダプタ、専用注水ボトル